



## 3-137-0542 器具乾燥器 DG801

別途送料

### お問い合わせください。

- 大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。
- 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。
- ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。

使用温度範囲	室温+5~70℃
内容積	460L
方式	自然対流式
ヒーター容量	1.2kW
運転機能	定値運転 クイックオートストップオートストップ オートスタート
排気口	内径33mm×2
吸気口	内径30mm×2
安全装置	自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー
内寸	620×600×1195mm
外寸	674×711×1586mm
重量	約95kg
電源	AC100V 15A 3Pプラグ
付属	棚板×3 水受けバット

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.