



3-309-0027

分光光度計（可視分光光度計）GENESYS 40 Vis 840-297000

お問い合わせください。

- 誰もが使える直感的なソフトウェアを搭載した分光光度計です。
- サンプルコンパートメントは、大きくてサンプルの取扱いが簡単な上、取り外し洗浄も簡単なので、現場の品質チェックや教育実習に適しています。また、オプションを用いることで、25mmφ・150mmまでの試験管に対応できます。

測定波長	325～1100nm
光学系	デュアルビーム
ディスプレイ	7インチ固定 カラー
ディスプレイ解像度	800×1280ピクセル
キーパッド	タッチスクリーン
検出器	デュアルシリコンフォトダイオード
波長精度	±0.5nm
波長繰り返し精度	< ±0.2nm
スキャンスピード	Automatic-up to 1800nm/秒
データインターバル	0.2 0.5 1 2 5nm
側光範囲	－3～3.5A
測光繰り返し精度(546nm、1.0A測定における)	±0.001A at 1A
ベースライン安定度	< 0.0010A/Hr
迷光	< 0.05%T (340 400nm)
インターフェース	USBメモリ PC接続 キーボード マウスデータのエクスポート（イーサネットまたはWi-Fi経由） 印刷（USB、イーサネット、Wi-Fi経由）
波長幅	5nm
光源	タングステン-ハロゲンランプ（>1000時間）
プリンタ	スナップ式プリンタ
電源	100～240V 50/60Hz
大きさ	355×385×195mm

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

重量	7.5kg
キューベットホルダー	-

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。