



3-311-0517

小型恒温器

SLC-25A AW用



お問い合わせください。

- 水分活性装置AW-1s、多連式水分活性測定装置 AW-Multiのオプション品です。
- 測定器をまるごと入れて測定することができます。

| | |
|--------|----------------|
| 設定温度範囲 | 3~65℃ (1℃単位) |
| 温度調節精度 | ±0.2℃ |
| 内容積 | 25L |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 大きさ | 345×445×477mm |
| 重量 | 約13kg |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.