



3-311-0528

振動式密度計（比重計） DMA 502



お問い合わせください。

- 飲料から化学品まで幅広い用途に適したデジタル密度計です。
- 約1mLの試料セルを、自動温度調整機能によって設定温度に調整するため、試料の温度調整作業は不要です。
- ソフトウェアは日本語に対応し、ガイダンスによる手順サポートがあるため、初めての方でも使いやすいです。
- 測定結果をデジタル化し、印刷やPC、またはデータサーバーへの転送など、幅広い出力方法でDX化に向けたサポートも可能です。
- 気泡・異物の検出サポート機能と、試料セルカメラで測定中に離れていても結果に状況が記録されるため、エラー解析が容易です。
- 液体向けの測定機です。

測定範囲	密度：0～3g/cm ³ 温度：15～40℃ 圧力：0～10 bar
測定精度	密度：±0.001 g/cm ³ 温度：±0.3℃
繰り返し精度	密度：0.0002g/cm ³ 温度：0.1℃
再現性	密度：0.0004g/cm ³
デジタル分解能	温度：0.01℃
機能	U-View FillingCheck フルレンジ粘度補正 迅速一点調整 温度スキャン 内蔵大気圧センサ 状態監視（湿度）
使用環境	5～35℃
最小サンプル量	約1mL
接液部材質	ホウケイ酸ガラス PTFE ETFE
大きさ	375×265×180mm
重量	約13.5kg
電源	ACアダプタ（付属）100～240 V

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

ディスプレイ	7インチ TFT WVGA（800×480ピクセル） PCAPタッチスクリーン
インターフェース	イーサネット×1 USB×3 RS232×1
内部記憶容量	測定結果5000件 プロダクト400種

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。