



3-312-0248

ポータブル水分活性計 Lab Swift-Aw

お問い合わせください。

- CM2センサ（電気抵抗式）を使用しており高精度な測定が可能です。
- SDカード（付属）により、保存した測定結果をPCへ出力できます。
- 食品中に含まれる揮発性物質の影響を除去する為、化学フィルタ（別売）をご用意しております。

測定範囲	水分活性値/0.03～1.00Aw 温度/5～45℃
測定精度	±0.010Aw（0.10～0.90Aw範囲）
再現性	±0.003Aw（分解能：±0.001Aw）
電源	ACアダプタ
大きさ	140×225×85mm
重量	1.2kg
付属	校正用標準塩（11%，58%，84%） 試料容器40個 SDカード キャリングケース センサ保護フ ィルタ

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。