



3-330-0476

ミニスプレードライヤー ADL311S-A

別途送料

お問い合わせください。

- 0.5g程度の微量試料や1 μ mの微小パウダにも対応しています。（別売で微粒子回収サイクロンもございます。）
- 水を含んだ混合溶媒を使用した試料のスプレーが可能です。
- ニードルロッカー、パルスジェット機構によりノズル先端汚れにも対応できます。
- ノズル冷却機構を装備しています。
- 懸濁液用マグミキサ設置スペース、サービス電源を装備しています。
- 別売のGAS410を接続する事で、有機溶媒を使用したスプレードライが可能です。

※電源プラグは付属しません。

※本装置に用いる加圧装置は、吹出空気量20L/min以上、吐出圧力0～294kPa（3kg/cm²）一定となる減圧弁付きのものがが必要です。

※可燃性、爆発性のある物質に使用できる防爆構造にはなっていませんのでご注意ください。

回収粉体サイズ	ナノ～ μ m程度
水分蒸発量（処理能力）	最大1300mL/h
温度調節器設定範囲	40～220℃（入り口温度）
送液ポンプ流量範囲	0～26mL/min
液体用噴霧ノズル	1A（標準）内径406 μ m
表示言語	日本語 英語 中国語
ボディ付加機能	－
サービスコンセント	攪拌器用AC100V Max2A
加圧装置	別途ご用意ください
外寸	580×420×1125mm
重量	約80kg
電源（ブレーカ容量）	AC200V/16A(20A) AC220V/17A AC240V/18A *端子切替
有機溶剤回収装置接続	可

※商品情報は2026年09月現在のものとなります。