




3-331-1800
スターラー付低温恒温槽
PSL-1900

別途送料



標準価格(税抜)

¥948,000

(税込：¥1,042,800)

- 槽内と反応容器内をそれぞれ攪拌するので、試料温度を精度よく均一に保持します。
 - 水槽は断熱性に優れた、真空断熱方式を採用しています。また、断熱蓋（別売）を使用すると、最長7日間冷えた状態が維持できます。
 - ノンフロン冷媒の搭載により、フロン搭載製品の管理業務、点検記録の作成や保存の必要がなくなります。
 - フロン搭載製品の廃棄時にかかる、費用・手間からも解放されます。
- ※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、槽内攪拌速度800rpm、無負荷時での値です。
- ※溶液は、水・エタノール以外使用しないでください。エタノールは引火性・可燃性溶液ですので、使用には十分注意してください。
- ※室温が35℃時の冷却到達温度は-78℃です。

温度調節範囲	-80～0℃
温度調節精度	±1℃以内（槽中央）
回転速度範囲	100～800rpm
温度制御	ヒーター：PID制御 冷凍機：連続運転
設定・表示	シートキー入力デジタル設定・表示
タイマー	オートスタート オートストップ
安全装置	漏電・過電流ブレーカー 独立過昇防止器 冷凍機高圧圧カスイッチ オーバードリレー保持回路 フロートスイッチ 自己診断機能（ヒーター断線、センサ異常、上下限温度警報、SSR異常、モーター異常、記憶異常、停電警報、水位低下） 冷凍機保護タイマー
機能	ユーザー調整モード（表示温度補正・停電復帰設定） レベルアジャスター
ヒーター容量	450W
モーター	スピードコントロールモーター 出力25W
冷凍機	空冷式 出力450W×2
冷媒	ノンフロン：R290 R170

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

容量	約3L（実容量2.2L）
水槽材質	ステンレス
槽内有効寸法	125φ×82mm
シャッター蓋	開口径100mm 使用容器最大径20～85mm
適合容器	ナス型試料フラスコ 三角フラスコ 丸型反応容器（最大容量300mL） 小型セパラブルフラスコ
大きさ	450×475×582mm
重量	約70kg
使用周囲温度	5～35℃
電源	AC100V 50/60Hz 15A 1.5kVA
付属	テフロン(R)撹拌子（20mm） クランプ（締付径20～85mm） シャッター付蓋（可変径10～150mm）

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。